



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe



## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI <gt/> 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Patice krytky                                | G5 [G5]                     |
| Vlastnosti                                   | HO Alto® [High Output Alto] |
| Referenční měření toku                       | Sphere                      |
| Světelně technické                           |                             |
| Kód barvy                                    | 965 [CCT of 6500K]          |
| Světelný tok                                 | 1 525 lm                    |
| Barevné konstrukce                           | Studené denní světlo        |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,313                       |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,337                       |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 6500 K                      |


| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 68 lm/W         |
|----------------------------|-----------------|
| Index podání barev (CRI)   | 92              |
| Provozní a elektrické      |                 |
| Spotřeba energie           | 22,8 W          |
| Proud zdroje (jmen.)       | 0,295 A         |
| Řízení a stmívání          |                 |
| Stmívatelné                | Ano             |
| Mechanické a materiály     |                 |
| Tvar žárovky               | T5 [16 mm (T5)] |

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

| Certifikace a použití            |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Třída energetické účinnosti      | G                                          |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,2 mg                                     |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 23 kWh                                     |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423481                                     |
| Označení a balení                |                                            |
| Objednací název produktu         | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965<br>1SL20  |
| Celý název výrobku               | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965<br>1SL/20 |


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                          | 871150026130400 |
| Objednací kód                     | 26130400        |
| Číslo materiálu (12NC)            | 927992096524    |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro         | 8711500261304   |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 20              |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8727900895254   |

## Rozměrové výkresy



| Product                                   | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO 90 De Luxe<br>24W/965 1SL20 | 17 mm   | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |



## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

