



# MASTER TL5 HE Eco

## MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

### Mises en garde et sécurité

- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un ballast à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un ballast à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                 |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Culot                                  | G5 [G5]             |
| Caractéristiques                       | na [Not Applicable] |
| Données techniques de l'éclairage      |                     |
| Code couleur                           | 840 [CCT of 4000K]  |
| Flux lumineux                          | 2.100 lm            |
| Désignation de la couleur              | Blanc froid (CW)    |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K              |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 96 lm/W             |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 85                  |
| Fonctionnement et électricité          |                     |
| Consommation électrique                | 18,7 W              |


|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Courant lampe (nom.)               | 0,170 A                             |
| Commandes et gradation             |                                     |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                 |
| Mécanique et boîtier               |                                     |
| Forme de la lampe                  | T5 [16 mm (T5)]                     |
| Approbation et application         |                                     |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 1,4 mg                              |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 21 kWh                              |
| Données du produit                 |                                     |
| Nom du produit de la commande      | MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 |

MASTER TL5 HE Eco

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nom de produit complet | MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 |
| Code EOC               | 872790091814401                     |
| Code de commande       | 91814401                            |
| Code 12NC              | 927992484033                        |
| Code de commande local | TL5EHE1921W840                      |
| Quantité par pack      | 1                                   |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8727900918144 |
| Conditionnement par carton | 40            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718291224884 |

Schéma dimensionnel




| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 | 17 mm   | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

# MASTER TL5 HE Eco

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

