



# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


| Algemene informatie                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lampvoet                              | G5 [G5]             |
| Eigenschappen                         | na [Not Applicable] |
| Gegevens lichttechniek                |                     |
| Kleurcode                             | 840 [CCT of 4000K]  |
| Lichtstroom                           | 2.100 lm            |
| Kleuraanduiding                       | Koelwit (CW)        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 96 lm/W             |
| Kleurweergave-index (CRI)             | 85                  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                     |
| Energieverbruik                       | 18,7 W              |

| Lampstroom (nom.)                     | 0,170 A                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimbaarheid en regelsystemen          |                                     |
| Dimbaar                               | Ja                                  |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                     |
| Lampvorm                              | T5 [16 mm (T5)]                     |
| Keurmerken en classificaties          |                                     |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 1,4 mg                              |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 21 kWh                              |
| Productgegevens                       |                                     |
| Productnaam voor bestelling           | MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 |


# MASTER TL5 High Efficiency Eco

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Volledige productnaam      | MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 |
| Full EOC                   | 872790091814401                     |
| Bestelcode                 | 91814401                            |
| Materiaalnr. (12NC)        | 927992484033                        |
| Lokale code                | TL5EHE1921W840                      |
| Numerator - Aantal per pak | 1                                   |

## Maatschets




## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

## Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8727900918144 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291224884 |

| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 | 17 mm   | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40

