



MASTER TL5 HO De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G5 [G5]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	4.300 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	380
Farbkoordinate Y (nom.)	380
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	54,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,455 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg

MASTER TL5 HO De Luxe

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	59 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150086905000
Bestellcode	86905000


Material-Nr. (12NC)	927993094024
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500869050
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895261

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940

1SL20

