



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

Questa lampada TL5 High Output (diametro tubo 16 mm) offre un'eccellente resa dei colori (CRI $\geq$ 90). Questo significa che i colori sono presentati in modo naturale, facendoli apparire vividi, intensi e valorizzati come alla luce naturale. Le aree di applicazione includono luoghi dove la resa dei colori è fondamentale, come il settore della stampa, biblioteche, musei, ospedali e negozi (gioielli, fiori, abbigliamento, tessuti, pelle, tappeti).

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	4.300 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	380
Coordinata cromatica Y (Nom)	380
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	71 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	91


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,455 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	59 kWh

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Full EOC	871150086905000
Descrizione codice locale	TL55494
Codice d'ordine	86905000
Codice materiale (12NC)	927993094024


Codice locale	TL55494
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500869050
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8727900895261

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

