

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

Această lampă TL5 High Output (diametru tub 16 mm) oferă o redare excelentă a culorii (CRI >90). Aceasta înseamnă o prezentare a culorilor într-un mod natural, ceea ce le face să apară bogate, profunde și amplificate, așa cum apar în lumina naturală. Zonele de aplicație sunt locurile în care redarea culorilor este esențială, de exemplu, industria poligrafică, biblioteci, muzee, spitale și magazine (bijuterie, flori, îmbrăcăminte, textile, piele, covoare).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Date tehnice lumină	
Cod culoare	940 [CCT of 4000K]
Flux luminos	4.300 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	380
Coordonată cromatică Y (nom.)	380
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	71 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	91

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	54,1 W
Curent lampă (nom.)	0,455 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	59 kWh


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Full EOC	871150086905000
Cod de comandă	86905000
Număr material (12NC)	927993094024

Cote




Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500869050
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895261

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940

1SL20

