

MASTER TL5 HO De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)		91
Sockel	G5 [G5]	Betrieb und Elektrik		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Energieverbrauch	54,6 W	
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,455 A	
Farbcode	950 [CCT of 5000K]	Lichtregelung und Dimmen		
Lichtstrom	3.825 lm	Dimmbar	Ja	
Lichtfarbe	Tageslicht	Mechanik und Gehäuse		
Farbkoordinate X (Nom)	0,34	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,351			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W			

MASTER TL5 HO De Luxe

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423484
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150089066500


Bestellcode	89066500
Material-Nr. (12NC)	927993095024
Lokaler Bestellcode	TL554950
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500890665
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895278

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

