

MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Bu TL5 Yüksek Çıkışlı lamba (tüp çapı 16 mm) mükemmel renksel geriverime sahiptir (CRI > 90). Diğer bir deyişle, renkler doğal şekilde yansıtılarak, gün ışığında olduğu gibi zengin, derin ve doygun görünmeleri sağlanır. Uygulama alanları, renksel geriverimin çok önemli olduğu yerlerdir. Yayıncılık sektörü, kütüphaneler, müzeler, hastaneler ve mağazalar (kuyumcular, çiçekçiler, giyim, tekstil, deri, halı mağazaları) örnek olarak verilebilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	950 [CCT of 5000K]
Işık Akısı	3.825 lm
Renk Kodlaması	Gün ışığı
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,34
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,351
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5200 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	71 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	91


Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	54,6 W
Lamba Akımı (Nom)	0,455 A
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	55 kWh

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

EPREL Kayıt Numarası	423484
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
Tam ürün adı	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20
Tam ürün kodu	871150089066500


Sipariş kodu	89066500
Malzeme No. (12NC)	927993095024
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500890665
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8727900895278

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

