

MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA<gt/> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd. wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiatarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	HO Alto® [High Output Alto]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	965 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	3 825 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	54,6 W
Lamp Current (Nom)	0,455 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 HO 90 De Luxe


Certyfikaty i zastosowania		Full EOC	
Klasa Efektywności Energetycznej	G	Kod zamówienia	871150086983800
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg		86983800
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	55 kWh	Materiał Nr (12NC)	927993096524
Numer Rejestracyjny EPREL	423485	Numerator - Quantity Per Pack	1
		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500869838
		Numerator - Packs per outer box	20
		EAN/UPC – Opakowanie	8727900895285
Dane techniczne produktu			
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20		
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20		

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

