



T5 High Output

F54T5/835/HO/ALTO 40PK

Les lampes HO T5 de Philips sont respectueuses de l'environnement, ultra-fines, offrent un flux lumineux extraordinaire et ont une durée de vie supérieure.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5
Caractéristiques	HO Alto® [High Output Alto]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]
Flux lumineux	5 000 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	54,1 W
Courant de la lampe (nom.)	0,455 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	54W/835 Min Bipin T5 HO ALTO UNP
Nom complet du produit	F54T5/835/HO/ALTO 40PK
Code de commande	290288
Numéro de matériau (12 CN)	927993183522
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677290283
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
EAN/CUP – Boîte	50046677290288


T5 High Output

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
54W/835 Min Bipin T5 HO	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm
ALTO UNP					

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 54W/835 Min Bipin T5 HO ALTO UNP

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 54W/835 Min Bipin T5 HO ALTO UNP



Lumen Maintenance Diagram - 54W/835 Min Bipin T5 HO ALTO UNP

T5 High Output

Durée de vie

Life Expectancy Diagram - 54W/835 Min Bipin T5 HO ALTO UNP

