



T5 High Output

F54T5/865/HO/ALTO 40PK

Les lampes HO T5 de Philips sont respectueuses de l'environnement, ultra-fines, offrent un flux lumineux extraordinaire et ont une durée de vie supérieure.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5
Caractéristiques	HO Alto® [High Output Alto]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	4 650 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour froide
Température de couleur proximale (nom.)	6300 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	54,1 W
Courant de la lampe (nom.)	0,455 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F54T5/865/HO/ALTO 40PK
Nom complet du produit	F54T5/865/HO/ALTO 40PK
Code de commande	147454
Numéro de matériau (12 CN)	927993186522
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677147457
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
EAN/CUP – Boîte	50046677147452


T5 High Output

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/865/HO/ALTO 40PK	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/865/HO/ALTO 40PK

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - F54T5/865/HO/ALTO 40PK



Lumen Maintenance Diagram - F54T5/865/HO/ALTO 40PK

T5 High Output

Durée de vie

Life Expectancy Diagram - F54T5/865/HO/ALTO 40PK

