



MASTER TL5 High Output TOP

MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een constant lichtniveau, onafhankelijk van temperatuurfuctuaties, waardoor hij een uitstekende oplossing is voor warme toepassingen. De TL5 HO TOP kan werken op soortgelijke systemen als de MASTER TL5 HO. Uitstekende oplossing voor warme toepassingen zoals magazijnen zonder luchtbehandeling en wallwashers.

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet aanbevolen voor noodverlichting door trager opstartgedrag dan TL5-lampen die geen amalgaam bevatten
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)	
Lampvoet	G5 [G5]	0,455 A	
Eigenschappen	na [Not Applicable]		
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	5.000 lm		
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	85		
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Energieverbruik	54,1 W	Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
		Keurmerken en classificaties	
		Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,2 mg
		Energieverbruik kWh/1.000 uur	59 kWh
		Productgegevens	
		Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output TOP

Volledige productnaam	MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20
Full EOC	871150026695805
Bestelcode	26695805
Materiaalnr. (12NC)	927993284041
Lokale code	TL554WHOTOP840
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500266958
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8711500266965

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output TOP

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20

