



MASTER TL5 HO TOP

MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output TOP mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet unabhängig von Schwankungen der Umgebungstemperatur konstanten Lichtstrom. Die TL5 HO TOP-Lampe kann bei den gleichen Systemen eingesetzt werden wie die MASTER TL5 HO. Hauptanwendungen sind Bereiche, wo trotz Temperaturschwankungen eine konstante und zuverlässige Lichtleistung benötigt wird.

Hinweise

- Nicht empfohlen für Notfallbeleuchtung wegen des langsameren Anlaufverhaltens als Nicht-Amalgam-TL5-Lampen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	7'000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	79.8 W


Lampenstrom (Nom)	0.530 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2.2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	88 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

MASTER TL5 HO TOP

Gesamt-Produktcode	871150026691005
Bestellcode	26691005
Material-Nr. (12NC)	927993684041
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500266910


Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500266927

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

MASTER TL5 HO TOP

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

