



# MASTER TL5 HO Amalgame

## MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

Cette lampe TL5 HO (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux très élevé et un niveau de lumière constant, indépendamment des fluctuations de la température, ce qui en fait une excellente solution pour les applications chaudes. Le modèle TL5 HO TOP peut fonctionner sur des systèmes équivalents tels que MASTER TL5 HO. Excellente solution pour les applications chaudes, telles que les entrepôts sans climatisation, les lèche-murs, etc.

### Mises en garde et sécurité

- Déconseillée pour l'éclairage de secours en raison de son comportement de mise sous tension plus lent que celui des lampes TL5 non Amalgame
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	7'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	85

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	79.8 W
Courant lampe (nom.)	0.530 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.2 mg

# MASTER TL5 HO Amalgame

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	88 kWh
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20
Code EOC	871150026691005
Code de commande	26691005


Code 12NC	927993684041
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500266910
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500266927

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

# MASTER TL5 HO Amalgame

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20

