



MASTER TL5 HE Xtra Eco

MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet eine optimale Kombination aus extra langer Lebensdauer und extra hohen Energieeinsparungen über den einfachen Ersatz der TL5 HE-Lampen ohne Einbußen der Lichtqualität.

Hinweise

- Eine Reduzierung des Energieverbrauchs wird nur mit stromgesteuertem Vorschaltgerät erreicht.
- Die Lampen funktionieren auch mit leistungsgesteuerten Vorschaltgeräten problemlos. In diesem Fall kann aber der Lichtstrom bis zu 10% höher sein.
- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	G5 [G5]	82	
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbrauch	25.2 W
Lichtstrom	2'900 lm	Lampenstrom (Nom)	0.170 A
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lichtregelung und Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Dimmbar	Ja
Nennlichtausbeute (nom.)	103 lm/W		

MASTER TL5 HE Xtra Eco

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL


Gesamt-Produktcode	871829166946300
Bestellcode	66946300
Material-Nr. (12NC)	927994384055
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291669463
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8718291669470

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL	17 mm	1'149.0 mm	1'156.1 mm	1'153.7 mm	1'163.2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

