



MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

TL5 High Efficiency Xtra Eco (tubediameter 16 mm) gir den ideelle kombinasjonen av ekstra lang levetid og ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HE-lysrør, uten å gå på kompromiss med lyskvaliteten.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift skal du ikke dimme under 30 %.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	2 900 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	103 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	25,2 W


lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL
Full EOC	871829166946300
Bestillingskode	66946300
Materialenr. (12NC)	927994384055
Lokal bestillingskode	3827324
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8718291669463
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718291669470

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

