



MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

Światłówka TL5 High Efficiency Xtra Eco (o średnicy bańki 16 mm) stanowi najlepsze połączenie wysokiej trwałości i energooszczędności. Można nią zastąpić starsze światłówki TL5 HE, nie tracąc wysokiej jakości światła.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii występuje jedynie podczas korzystania ze statecznika z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również ze statecznika z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% wyższy.
- Aby światłówka zachowała deklarowaną trwałość, nie należy jej przyciemniać do poziomu poniżej 30% strumienia maksymalnego.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 900 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	103 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	25,2 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 28 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL
Full EOC	871829166946300
Kod zamówienia	66946300

Materiał Nr (12NC) 927994384055


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718291669463

Numerator - Packs per outer box 40


EAN/UPC - Opakowanie 8718291669470

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

