



MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Světelný zdroj TL5 High Output EcoPlus (průměr trubice 16 mm) nabízí mimořádné úspory energie formou jednoduché náhrady zářivek TL5 HO Eco za cenu mírně sníženého světelného toku. Vynikající vlastnosti zářivek TL5, jako je zachování světelného toku, životnost a podání barev, přitom zůstávají nezměněny. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují dokonale s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Zářivky TL5 HO EcoPlus nejsou určeny pro aplikace se stmíváním.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	4 500 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	91 lm/W

Index podání barev (CRI)	82
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	44 W
Proud zdroje (jmen.)	0,460 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Certifikace a použití


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	48 kWh

Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40


Full EOC	871829166332400
Objednávací kód	66332400
Číslo materiálu (12NC)	927995483031
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291548096
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8718291663324

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output EcoPlus

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

