



MASTER TL5 HO EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

TL5 High Output EcoPlus-Lampe mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet durch den einfachen Ersatz der TL5 HO Eco-Lampen zusätzliche Energieeinsparungen bei nur geringfügig reduzierter Lichtabstrahlung. Die hervorragende Lichtstromstabilität, die Lebensdauer und die Farbwiedergabe der TL5 bleiben vollkommen unbeeinträchtigt.

Hinweise

- Eine Reduzierung des Energieverbrauchs wird nur mit stromgesteuertem Vorschaltgerät erreicht.
- Die Lampen funktionieren auch mit leistungsgesteuerten Vorschaltgeräten problemlos. In diesem Fall kann aber der Lichtstrom bis zu 10% höher sein.
- TL5 HO EcoPlus ist nicht für Anwendungen vorgesehen, in denen das Licht gedimmt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschleißbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sockel | G5 [G5] |
| Eigenschaften | HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto] |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstrom | 4.500 lm |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 91 lm/W |

| Farbwiedergabeindex (CRI) | 82 |
|---------------------------|---------|
| Betrieb und Elektrik | |
| Energieverbrauch | 44 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,460 A |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |

MASTER TL5 HO EcoPlus

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 48 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Gesamtbezeichnung des Produkts MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Gesamt-Produktcode 871829166332400

Bestellcode 66332400

Material-Nr. (12NC) 927995483031

Anzahl pro Verpackung 1

EAN/UPC – Produkt/Kiste 8718291548096


Zähler - Pakete pro Außenkarton 40

EAN Umverpackung 8718291663324

Abmessungsskizzen

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40 | 17 mm | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 HO EcoPlus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44-54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44-54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44-54W/830 UNP/40

