



MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Lampa TL5 High Output EcoPlus (diametrul tubului de 16 mm) furnizează economii suplimentare de energie prin intermediul metodei simple de înlocuire a lămpilor TL5 HO Eco, în detrimentul fluxului luminos, care este ușor redus. Nu se fac compromisuri în ceea ce privește întreținerea fluxului luminos, duratei de viață și redarea culorii lămpii TL5. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.
- TL5 HO EcoPlus nu este proiectată pentru aplicațiile cu reglarea intensității luminoase.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	4.500 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K


Randament luminos (nominal) (nom.)	91 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	44 W
Curent lampă (nom.)	0,460 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	48 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40


Full EOC	871829166332400
Cod de comandă	66332400
Număr material (12NC)	927995483031
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291548096
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8718291663324

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output EcoPlus

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40

