



MASTER TL5 HO EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

La lampe TL5 Flux renforcé EcoPlus (diamètre de tube de 16 mm) offre des économies d'énergie supplémentaires à travers le simple remplacement individuel des lampes TL5 HO Eco, au détriment du flux lumineux très légèrement réduit. Le maintien du flux lumineux, la durée de vie et le rendu des couleurs de la lampe TL5 sont quant à eux assurés. Les applications vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les établissements scolaires et les commerces.

Mises en garde et sécurité

- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un appareillage à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un appareillage à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- La lampe TL5 HO EcoPlus n'est pas conçue pour les applications de gradation.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	G5 [G5]	91 lm/W	
Caractéristiques	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]	Indice de rendu de couleur (IRC)	
		82	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	
Flux lumineux	4'500 lm	42.8 W	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (nom.)	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	0.460 A	
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	
		Non	

MASTER TL5 HO EcoPlus

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	48 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40


Code EOC	871829166333100
Code de commande	66333100
Code 12NC	927995484031
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291548102
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291663331

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40	17 mm	1'149.0 mm	1'156.1 mm	1'153.7 mm	1'163.2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40


MASTER TL5 HO EcoPlus

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

