



MASTER TL5 HO EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40

TL5 High Output EcoPlus-Lampe mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet durch den einfachen Ersatz der TL5 HO Eco-Lampen zusätzliche Energieeinsparungen bei nur geringfügig reduzierter Lichtabstrahlung. Die hervorragende Lichtstromstabilität, die Lebensdauer und die Farbwiedergabe der TL5 bleiben vollkommen unbeeinträchtigt.

Hinweise

- Eine Reduzierung des Energieverbrauchs wird nur mit stromgesteuertem Vorschaltgerät erreicht.
- Die Lampen funktionieren auch mit leistungsgesteuerten Vorschaltgeräten problemlos. In diesem Fall kann aber der Lichtstrom bis zu 10% höher sein.
- TL5 HO EcoPlus ist nicht für Anwendungen vorgesehen, in denen das Licht gedimmt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4'400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	101 lm/W


Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	41 W
Lampenstrom (Nom)	0.260 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTER TL5 HO EcoPlus

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	45 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40


Gesamt-Produktcode	871829166336200
Bestellcode	66336200
Material-Nr. (12NC)	927995583031
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548119
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8718291663362

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40


MASTER TL5 HO EcoPlus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40

