



MASTER TL5 HO EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

TL5 High Output EcoPlus-Lampe mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet durch den einfachen Ersatz der TL5 HO Eco-Lampen zusätzliche Energieeinsparungen bei nur geringfügig reduzierter Lichtabstrahlung. Die hervorragende Lichtstromstabilität, die Lebensdauer und die Farbwiedergabe der TL5 bleiben vollkommen unbeeinträchtigt.

Hinweise

- Eine Reduzierung des Energieverbrauchs wird nur mit stromgesteuertem Vorschaltgerät erreicht.
- Die Lampen funktionieren auch mit leistungsgesteuerten Vorschaltgeräten problemlos. In diesem Fall kann aber der Lichtstrom bis zu 10% höher sein.
- TL5 HO EcoPlus ist nicht für Anwendungen vorgesehen, in denen das Licht gedimmt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschleißbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	6.400 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	63,3 W
Lampenstrom (Nom)	0,555 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTER TL5 HO EcoPlus

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 73 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

Gesamtbezeichnung des Produkts MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

Gesamt-Produktcode 871829166341600

Bestellcode 66341600

Material-Nr. (12NC) 927995684031

Anzahl pro Verpackung 1

EAN/UPC – Produkt/Kiste 8718291548140


Zähler - Pakete pro Außenkarton 40

EAN Umverpackung 8718291663416


Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO EcoPlus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

