



MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

Światłówka TL5 High Output EcoPlus (o średnicy bańki 16 mm) oferuje najwyższą energooszczędność. Można ją bezpośrednio zastąpić światłówki TL5 HO Eco kosztem niewielkiego zmniejszenia strumienia świetlnego. W żaden sposób nie pogarszają się parametry utrzymania strumienia świetlnego, trwałości i oddawania barw typowe dla lamp TL5. Zakres zastosowań obejmuje biura i hale przemysłowe, szkoły i sklepy.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii występuje jedynie podczas korzystania ze stateczników z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również ze statecznikami z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% wyższy.
- Światłówka TL5 HO EcoPlus nie jest przeznaczona do instalacji z przyciemnianiem.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	6 400 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	90 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	63,3 W
Lamp Current (Nom)	0,555 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
---------------	-----------------

Certyfikaty i zastosowania


Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	73 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40


Full EOC	871829166341600
Kod zamówienia	66341600
Materiał Nr (12NC)	927995684031
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291548140
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC - Opakowanie	8718291663416

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Output EcoPlus

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40

