



MASTER TL-D Power Saver Set

MASTER TL-D Power Saver Set 23=36W/840 1SL/25

Das MASTER TL-D Power Saver Set ist eine perfekte Lösung, um eine bestehende Lichtinstallation mit einer speziellen TL-D Lampe (Röhrendurchmesser 26 mm) mit intelligentem Starter zu modernisieren. Es ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen bei gleichem Beleuchtungsniveau und besserer Lichtqualität. Das MASTER TL-D Power Saver Set ist einfach zu installieren, durch den Austausch der Lampe und des Starters.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Nein
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh

MASTER TL-D Power Saver Set

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Power Saver Set 23=36W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	872790091504400
Bestellcode	91504400
Material-Nr. (12NC)	927997184002


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900915044
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900915051

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25

