



MASTER TL-D Power Saver Set

MASTER TL-D Power Saver Set 23=36W/840 1SL/25

A MASTER TL-D Power Saver Set é a solução perfeita para actualizar a sua instalação de iluminação existente com uma lâmpada TL-D especial com arrancador inteligente. Proporciona poupanças de energia consideráveis, mantendo o mesmo nível de iluminação e oferecendo uma melhor qualidade de luz. A MASTER TL-D Power Saver Set é fácil de instalar, bastando trocar a lâmpada e o arrancador. Os benefícios são enormes em todas as instalações actuais com TL-D.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Características mecânicas e compartimento	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Caraterísticas técnicas da luz		Aprovação e aplicação	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Designação da cor	Branco frio (CW)	Consumo de energia kWh/1000 h	28 kWh
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Dados do produto	
Color rendering index (CRI)	82		
Controlos e regulação		Nome de produto da encomenda	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25
Regulável	Não	Nome do produto completo	MASTER TL-D Power Saver Set 23=36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Power Saver Set

Código do produto completo	872790091504400
Código de encomenda	91504400
N.º material (12NC)	927997184002
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900915044


Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8727900915051

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25

