



MASTER TL-D Power Saver Set

MASTER TL-D Power Saver Set 37=58W/840 1SL/25

Το σετ εξοικονόμησης ενέργειας MASTER TL-D Power Saver Set αποτελεί μια ιδανική λύση αναβάθμισης της υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού σας με έναν ειδικό λαμπτήρα TL-D με έναν έξυπνο εκκινητή. Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το ίδιο επίπεδο φωτισμού και μια καλύτερη ποιότητα φωτός. Το MASTER TL-D Power Saver Set είναι εύκολο στην εγκατάσταση, με απλή αλλαγή του λαμπτήρα και του εκκινητή. Τα πλεονεκτήματα είναι τεράστια σε όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με λαμπτήρες TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	43 kWh

MASTER TL-D Power Saver Set

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/840 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Power Saver Set 37=58W/840 1SL/25
Full EOC	872790091510500
Κωδικός παραγγελίας	91510500
Αρ. υλικού (12NC)	927997284002


Τοπικός κωδικός	TLDPS/37W/840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900915105
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900915112

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Power Sav Set 37=58W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Power Sav Set 37=58W/840 1SL/25

