




Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC

Kör alakú kisnyomású higanygőz gázkisülésű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színkód	10
Színmegjelölés	Aktinikus
UV-fényáramcsökkenés 1000 óra után	25 %
UV-fényáramcsökkenés 2000 óra után	35 %
UV-fényáramcsökkenés 5000 óra után	17 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	4,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,17 A
Feszültség (névleges)	29 V
Feszültség (névleges)	29 V

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Actinic BL TL MINI 4W/10
Teljes terméknev	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC
Full EOC	871150095142727
Rendelési kód	95142727
Cikkszám (12NC)	928000001030
Helyi kód	TL4W/105
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500951427
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500951441


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL MINI 4W/10

