



TL Mini Standart Renkler



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Bu TL Miniature lambası (tüp çapı 16 mm) küçük boyutludur ve bu sayede sistemin minimizasyonuna olanak tanır ve düşük voltajlarda çalışma olasılığı sunar. Alanı sınırlı olan ancak renksel geriverim ve verimliliğin en önemli etkenler olmadığı, yönlendirme, tabela ve acil durum aydınlatmaları gibi uygulamalar için idealdir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	33-640
Işık Akısı	130 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	35 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	58


Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	4,5 W
Lamba Akımı (Nom)	0,170 A
Voltaj (Nom)	29 V
Voltaj (Nom)	29 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	2,5 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4,4 mg

TL Mini Standart Renkler

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423486
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Tam ürün adı	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Tam ürün kodu	87115006156827
Sipariş kodu	61568827


Malzeme No. (12NC)	928000003340
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500615688
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	250
EAN/UPC - Kutu	8711500615701

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

