



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Kör alakú kisnyomású higanygőz gázkisülésű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ		Fényforrás árama (névleges)		0,16 A
Fejelés - foglalat	G5 [G5]	Feszültség (névleges)		42 V
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h	Feszültség (névleges)		42 V
Hasznos élettartam (névleges)	5 000 h			
Technikai adatok		Mechanika és tokozás		
Színkód	10	Fényforrásbúra formája		T16 [T 16 mm]
Színmegjelölés	Aktinikus	Tanúsítvány és alkalmazási területek		
Színérték X koordinátája (névleges)	222	Higanytartalom (Hg) (névleges)		4,4 mg
Színérték Y koordinátája (névleges)	210	UV		
UV-fényáramcsökkenés 1000 óra után	25 %	UV-A sugárzás 100 óránál (IEC)		1,4 W
UV-fényáramcsökkenés 2000 óra után	35 %	Termékadatok		
UV-fényáramcsökkenés 5000 óra után	50 %	A termék megrendelési neve		Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
UV-fényáramcsökkenés 500 óra után	17 %	Teljes terméknév		Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
UV-fényáramcsökkenés 8000 óra után	60 %	Full EOC		871150026039027
Működtetés és elektronika		Rendelési kód		26039027
Teljesítményfelvétel	6 W	Cikkszám (12NC)		928000501030


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500260390
Számláló – csomag külső dobozonként	250


EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500260413
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

