



TL Mini Sekundær



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer med begrænset plads, og hvor farvegengivelse og virkningsgrad har lavere prioritet end lysretning, skiltning og nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	33-640
Lysstrøm	260 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	43 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	59
Drift og el	
Strømforbrug	6,0 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,160 A
Spænding (nom.)	42 V
Spænding (nom.)	42 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	423488

TL Mini Sekundær


Produktdata

Ordreprodukt navn	TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX
Det fulde produkt navn	TL Mini 6W/33-640 na FAM/ 10X25BOX
Full EOC	871150071583827
Beskrivelse af lokal kode	2051000921
Ordrekode	71583827
Materialenr. (12NC)	928000503340


Lokal ordrekode	2051000921
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500715838
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
EAN/UPC – kasse	8711500715852

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

