



TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους, όπου όμως η απόδοση χρωμάτων και η απόδοση δεν είναι πολλοί σημαντικοί παράγοντες, όπως ο φωτισμός προσανατολισμού, πινακίδων και έκτακτης ανάγκης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	33-640
Φωτεινή ροή	260 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	43 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	59
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	6,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,160 A
Τάση (ονομ.)	42 V
Τάση (ονομ.)	42 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]

TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423488

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL Mini 6W/33-640 na FAM/ 10X25BOX


Full EOC	871150071583827
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL6W/33
Κωδικός παραγγελίας	71583827
Αρ. υλικού (12NC)	928000503340
Τοπικός κωδικός	TL6W/33
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500715838
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500715852

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

