



# TL Mini Standard



## TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G5	Corrente lampada (Nom)	0,160 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	42 V
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore	Tensione (Nom)	42 V
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	33-640	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	260 lm	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Forma lampadina	T5
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Approvazione e applicazione	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Classe di efficienza energetica	G
Temperatura del colore correlata	4000 K	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	43 lm/W	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Indice di resa cromatica (CRI)	59	Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Funzionamento e parte elettrica		Numero di registrazione EPREL	423488
Consumo energetico	6,0 W		

## TL Mini Standard

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071583827
Descrizione codice locale	633
Codice d'ordine	71583827
Codice materiale (12NC)	928000503340


Codice locale	633
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500715838
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500715852

### Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

