



TL Mini Culori Standard



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații cu spațiu limitat, unde redarea culorii și eficacitatea nu sunt factorii cei mai importanți, de exemplu în aplicații de orientare, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	10.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	33-640
Flux luminos	260 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	43 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	59


Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	6,0 W
Curent lampă (nom.)	0,160 A
Tensiune (nom.)	42 V
Tensiune (nom.)	42 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg

TL Mini Culori Standard

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423488
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Numele complet al produsului	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071583827


Cod de comandă	71583827
Număr material (12NC)	928000503340
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500715838
Numărător SAP – Pachete per exterior	250
EAN/UPC – Cutie	8711500715852

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

