



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση (από τα κοινά χρώματα) και σε περιορισμένους χώρους, π.χ. αίθουσες, φωτισμός κλιμακοστασίου σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός σήμανσης και έκτακτης ανάγκης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	310 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	53 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	6,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,160 A
Τάση (ονομ.)	42 V
Τάση (ονομ.)	42 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL Mini Super 80


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423489

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC


Full EOC	871150089342027
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL6W/840
Κωδικός παραγγελίας	89342027
Αρ. υλικού (12NC)	928000584050
Τοπικός κωδικός	TL6W/840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500893420
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500893444

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 6W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

