



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Köralakú kisnyomású higanygőz gázkisülésű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Hasznos élettartam (névleges)	5 000 h
Technikai adatok	
Színkód	10
Színmegjelölés	Aktinikus
Színérték X koordinátája (névleges)	222
Színérték Y koordinátája (névleges)	210
UV-fényáramcsökkenés 1000 óra után	25 %
UV-fényáramcsökkenés 2000 óra után	35 %
UV-fényáramcsökkenés 500 óra után	17 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	7,1 W
Fényforrás árama (névleges)	0,145 A
Feszültség (névleges)	56 V

Feszültség (névleges)	56 V
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T16 [T 16 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
UV	
UV-A sugárzás 100 óránál (IEC)	1,60 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Teljes terméknév	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026042027
Rendelési kód	26042027
Cikkszám (12NC)	928001001030
Helyi kód	TL8W/10
Számláló – mennyiség csomagonként	1


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500260420
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500260444

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

