



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |          |
|-----------------------------------|----------|
| Socket                            | G5       |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 10 000 h |
| Livslängd (nom)                   | 5 000 h  |
| Ljusteknik                        |          |
| Färgkod                           | 10       |
| Färgbeteckning                    | Actinic  |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 222      |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 210      |
| UV-nedgång efter 1 000 tim        | 25 %     |
| UV-nedgång efter 2 000 tim        | 35 %     |

| UV-nedgång efter 500 tim | 17 %          |
|--------------------------|---------------|
| Drift och elektricitet   |               |
| Effektförbrukning        | 7,1 W         |
| Lampström (nom)          | 0,145 A       |
| Spänning (nom)           | 56 V          |
| Spänning (nom)           | 56 V          |
| Mekanik och armaturhus   |               |
| Lampform                 | T16 [T 16 mm] |

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

### Användning och godkännande

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) | 4,4 mg |
|-------------------------------|--------|

### UV

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| UV-A-strålning 100 tim (IEC) | 1,60 W |
|------------------------------|--------|

### Produktdata

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC |
|-------------------------|---------------------------------|

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fullständigt produktnamn | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC |
|--------------------------|---------------------------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871150026042027 |
|----------|-----------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Beställningsnummer | 928001001030 |
|--------------------|--------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Materialnummer (12NC) | 928001001030 |
|-----------------------|--------------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
|-------------------------------------|---|


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/fodral | 8711500260420 |
|--------------------------|---------------|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 250 |
|-------------------------------------------|-----|


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Hölje | 8711500260444 |
|-----------------|---------------|

### Måttskiss

| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min) | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293 mm  | 302,5 mm |



### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

