



TL Mini Standardfarben



TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|-------------------------------------|------------------|
| Sockel | G5 [G5] |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 10.000 Stunde(n) |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|---------------|
| Farbcode | 33-640 |
| Lichtstrom | 380 lm |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,38 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,38 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 51 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 59 |

| Betrieb und Elektrik | |
|----------------------|---------|
| Energieverbrauch | 7,1 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,145 A |
| Spannung (Nom) | 56 V |
| Spannung (Nom) | 56 V |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|-----------------|
| Kolbenform | T5 [16 mm (T5)] |


| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 2,5 mg |

TL Mini Standardfarben

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Quecksilbergehalt (Nom) | 4,4 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 8 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 423491 |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC |
| Gesamt-Produktcode | 871150070473327 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| Bestellcode | 70473327 |
| Material-Nr. (12NC) | 928001003318 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500704733 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 250 |
| EAN Umverpackung | 8711500718440 |

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX | 16 mm | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

