



TL Mini Standardfarben



TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G5 [G5]	Energieverbrauch	7.1 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.145 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10'000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	56 V
		Spannung (Nom)	56 V
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	54-765	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	335 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbkoordinate X (Nom)	0.313	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0.337	Energieeffizienzklasse	G
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Quecksilbergehalt (max.)	2.5 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	48 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	72		

TL Mini Standardfarben


Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423492

Produktdaten

Bestell-Produktname	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150071628627


Bestellcode	71628627
Material-Nr. (12NC)	928001005440
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500716286
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500716309

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

