



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Ez a kisméretű (16 mm átmérőjű) TL Miniature fénycső lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, és alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátással is működtethető. Ideális megoldás olyan alkalmazások esetén, ahol emelt szintű színmegjelenítés és hatásfok szükséges (a normál színekhez képest), és csak korlátozott hely áll rendelkezésre. pl. előterekben, társasházak lépcsőházában, bútorba épített megoldásokban, tükör- és polcvilágítási megoldásokban, jelzések és táblák megvilágításához, illetve vészvilágítási megoldásokban.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Fényárammértési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	450 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (név.)	2700 K


Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	59 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	7,1 W
Fényforrás árama (névleges)	0,145 A
Feszültség (névleges)	56 V
Feszültség (névleges)	56 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

MASTER TL Mini Super 80

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423494
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX


Teljes terméknév	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC
Full EOC	871150070474027
Rendelési kód	70474027
Cikkszám (12NC)	928001008250
Helyi kód	TLMINI 8W/827
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500704740
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500716361

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

