



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G5	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	Effektforbruk	7,1 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,145 A
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Spennning (nom.)	56 V
Lysytelse	450 lm	Spennning (nom.)	56 V
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Mekanikk og innfatning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Lyspæreform	T5
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	59 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Godkjenning og bruksområde		Lokal kodebeskrivelse	
Energieffektivitetsklasse	G	Bestillingskode	928001008250
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg	Materialenr. (12NC)	928001008250
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg	Lokal bestillingskode	3821213
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh	SAP-teller – antall per pakke	1
EPREL-registreringsnummer	423494	EAN/UPC – produkt/boks	8711500704740
Produktdata		SAP-teller – pakker per utvendige	250
Produktnavn for bestilling	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	EAN/UPC – boks	8711500716361
Fullstendig produktnavn	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX		
Full EOC	871150070474027		

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

