



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	G5	82	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	7,1 W
Lichtstrom	450 lm	Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	56 V
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Spannung (Nom)	56 V
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (nom.)	59 lm/W	Dimmbar	Ja
		Mechanik und Gehäuse	
		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423495
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC


Gesamt-Produktcode	871150071638527
Bestellcode	71638527
Material-Nr. (12NC)	928001008350
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500716385
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500716408

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

