



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Bu TL Miniature lambası (tüp çapı 16 mm) küçük boyutludur ve bu sayede sistemin minimizasyonuna olanak tanır ve düşük voltajlarda çalışma olasılığı sunar. Standart renklerden daha iyi bir renksel geriverim ve verimlilik gerektiren ve alanın sınırlı olduğu yerlerdeki uygulamalarda, örneğin salonlarda, apartman merdivenlerinde, mobilyaya ekli aydınlatmalarda, ayna ve dolap aydınlatmalarında, tabela ve acil durum aydınlatmalarında idealdir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	450 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,44
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,403
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	59 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	82
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	7,1 W
Lamba Akımı (Nom)	0,145 A
Voltaj (Nom)	56 V
Voltaj (Nom)	56 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	2,5 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	3,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423495
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX
Tam ürün adı	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/ 10X25CC


Tam ürün kodu	871150071638527
Sipariş kodu	71638527
Malzeme No. (12NC)	928001008350
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500716385
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	250
EAN/UPC - Kutu	8711500716408

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

