

# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	450 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	59 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,145 A
Tensione (Nom)	56 V
Tensione (Nom)	56 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

# MASTER TL Mini Super 80

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
-----------------	-----------------

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	423496

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC


Full EOC	871150071642227
Descrizione codice locale	884
Codice d'ordine	71642227
Codice materiale (12NC)	928001008450
Codice locale	884
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500716422
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500716446

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

