



Λαμπτήρας Μαύρου Φωτός TL Mini

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) είναι κατασκευασμένος από σκούρο μπλε γυαλί, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία UV-A, αλλά παρέχει μόνο ελάχιστο ορατό φως. Αποτελούν μια άσπογη λύση για τη γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ειδικά για δοκιμή, ανίχνευση και ανάλυση σε διάφορους κλάδους, όπως στην εγκληματολογία, τον φιλοτελισμό και την ιατρική. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ειδικών εφέ στον κλάδο της διασκέδασης, όπως σε νυχτερινά κέντρα και θέατρα.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	108 [08 lead free glass]
Ανάθεση χρωμάτων	Blacklight Blue
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	7,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,145 A
Τάση (ονομ.)	56 V


Τάση (ονομ.)	56 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC	871150095104527
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL8W/08
Κωδικός παραγωγέας	95104527
Αρ. υλικού (12NC)	928001010803
Τοπικός κωδικός	TL8W/08

Λαμπτήρας Μαύρου Φωτός TL Mini

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500951045
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250


EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500951038
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL 8W BLB 1FM/10X25CC

