



TL Mini Blacklight Blue

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Napięcie (Nom)	
Podstawa-nasadka	G5	56 V	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h	Mechanika i korpus	
Dane techniczne oświetlenia		Kształt bańki	T5
Kod barwy	108 [08 lead free glass]	Dane techniczne produktu	
Oznaczenie koloru	Blacklight Blue	Nazwa produktu na zamówieniu	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Pełna nazwa produktu	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Zużycie energii	7,1 W	Full EOC	871150095104527
Lamp Current (Nom)	0,145 A	Kod zamówienia	95104527
Napięcie (Nom)	56 V	Materiał Nr (12NC)	928001010803
		Numerator - Quantity Per Pack	1

TL Mini Blacklight Blue


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500951045
Numerator – Packs per outer box	250
EAN/UPC – Opakowanie	8711500951038

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour – TL 8W BLB 1FM/10X25CC

