



# TUV TL mini

## TUV 8T5 GERMICIDAL 25PK

Les mini-lampes TUV TL sont des lampes UVC (germicides) fines à double embout utilisées dans les unités résidentielles de désinfection de l'air et de l'eau. Le petit diamètre de 16 mm de la lampe permet de concevoir un système de petite taille et de profiter d'une souplesse de conception. Les mini-lampes TUV TL offrent un rayonnement UV presque constant sur toute leur durée de vie, pour une sécurité maximale de la désinfection et un système de haute efficacité.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

### Données du produit


Renseignements généraux		Tension (nom.)	
Culot-Base	G5	56 V	
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	Mécanique et boîtier	
Données techniques sur l'éclairage		Forme de l'ampoule	T16
Code de couleur	TUV	Approbation et utilisation	
Désignation de couleur	- [ Non spécifié]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %	UV	
Fonctionnement et électricité		Rayonnement UV-C à 100 h	2,5 W
Consommation	7,1 W	Données de produit	
Courant de la lampe (nom.)	0,145 A	Nom du produit de la commande	TUV 8W FAM/10X25BOX
Tension (nom.)	56 V		

## TUV TL mini

Nom complet du produit	TUV 8T5 GERMICIDAL 25PK
Full EOC	871150062368327
Code de commande	299305
Numéro de matériau (12 CN)	928001104013
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500623683
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	250
EAN/CUP – Boîte	8711500623706

### Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TUV 8W FAM/10X25BOX

