



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	TUV
Désignation de la couleur	- [Non précisé]
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	7.1 W
Courant lampe (nom.)	0.145 A
Tension (nom.)	56 V
Tension (nom.)	56 V
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T16
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.4 mg

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	2.5 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 8W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 8W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150062368327
Code de commande	62368327
Code 12NC	928001104013
Code de commande local	TUV8
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500623683
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500623706

TUV TL Mini

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

