



# Attiniche BL

## ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |         |
|---------------------------------|---------|
| Attacco                         | G5      |
|                                 |         |
| Dati tecnici di illuminazione   |         |
| Codice colore                   | 10      |
| Designazione colore             | Actinic |
| Deprezzamento UV a 1000 h       | 40 %    |
| Deprezzamento UV a 2000 h       | 45 %    |
| Deprezzamento UV a 500 h        | 30 %    |
|                                 |         |
| Funzionamento e parte elettrica |         |
| Consumo energetico              | 15 W    |
| Corrente lampada (Nom)          | 0.40 A  |
| Tensione (Nom)                  | 43 V    |


| Tensione (Nom)              | 43 V                               |
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             |                                    |
| Meccanica e corpo           |                                    |
| Forma lampadina             | T16 [T 16 mm]                      |
|                             |                                    |
| UV                          |                                    |
| Radiazione UV-A 100 h (IEC) | 3 W                                |
|                             |                                    |
| Dati del prodotto           |                                    |
| Nome prodotto ordine        | Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC |
| Nome completo prodotto      | ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX     |
| Full EOC                    | 871150095148927                    |
| Descrizione codice locale   | 1510T5                             |
| Codice d'ordine             | 95148927                           |

Attiniche BL

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Codice materiale (12NC)                  | 928001201030  |
| Codice locale                            | 1510T5        |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola               | 8711500951489 |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 250           |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500951502 |

Disegno tecnico



| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

