



TL Mini Standard



TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5	0,170 A	
Referenční měření toku	Sphere	Napětí (jmen.)	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h	90 V	
Světelně technické		Napětí (jmen.)	
Kód barvy	33-640	90 V	
Světelný tok	835 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Stmívatelné	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Ano	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Tvar žárovky	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W	T5	
Index podání barev (CRI)	59	Certifikace a použití	
Provozní a elektrické		Třída energetické účinnosti	
Spotřeba energie	13,1 W	G	
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	
		2,5 mg	
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	
		4,4 mg	
		Spotřeba energie kWh/1000 h	
		14 kWh	
		Registrační číslo databáze EPREL	
		423498	

TL Mini Standard

Označení a balení

Objednací název produktu	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Celý název výrobku	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150070475727
Objednací kód	70475727
Číslo materiálu (12NC)	928001503340
Místní kód	TL1333

Číslování SAP – počet v balení

1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro

8711500704757


Číslování SAP – balení v krabici

250

Pouzdro – EAN/UPC

8711500718518

Rozměrové výkresy



Product

D (max)

A (max)

B (max)

B (min)

C (max)

TL Mini 13W/33-640 FAM/
10X25BOX

16 mm


516,9 mm

524,0 mm

521,6 mm

531,1 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

